

**CC.T 060202, Tipo: HB7020****Dados do pedido**

Número do pedido	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	120 - 350 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Quebra-aparas	SM
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	HB7020
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060202
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar