



Dados do pedido

Número do pedido	081340 1600
GTIN	5708997000588
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

A lanterna de trabalho Line Light é fabricada a partir de um perfil acrílico extrudido com **lente incorporada** (ângulo de radiação 75°) e, logo, **extremamente robusta e resistente a choques**. Foi assim concebida para ser utilizada nas **condições mais adversas** e proporciona de forma fiável uma luz forte e concentrada em qualquer área de trabalho. Com **bateria para uso móvel** com lanterna de bolso frontal adicional (150 lúmenes).

Com entrada 24 V CC para ligação direta à máquina ou através do transformador n.º 081342 à tensão da rede 230 V.

A lanterna pode ser rodada no suporte e ajustada de modo a não provocar encandeamento.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Utilização:

Para instalação no **posto de trabalho ou no veículo**.

Material fornecido:

Lanterna de trabalho, 2 cliques e acessórios, peças finais, entrada de cabos / tensor, 2 mangas de ligação.

Descrição técnica

Número de LEDs	216
Alimentação de energia	A energia elétrica
Fluxo luminoso	1300 lm
Tipo de proteção IP	IP 67
Lâmpada intercambiável	não

Potência luminosa	18 W
Tensão nominal	230 V
Ângulo de radiação	75 grau
Zona ATEX	nenhum
Comprimento total	1600 mm
Ø da cabeça	25 mm
Tipo de produto	Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho

Acessórios

Suporte com ventosa	081345
Suporte magnético	081344