

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Quebra-aperas	AM
Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	N
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM

Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 09T302
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar