

**CC.T 060204, Tipo: HB7310****Dados do pedido**

Número do pedido	260142 HB7310
GTIN	4045197667786
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,4 mm
Quebra-aperas	AM
Condição de corte	contínuo
Aplicação principal	N
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Avanço $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	350 - 600 m/min
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 060204
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar