

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3xD, Ø DC: 31mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236635 31 |
| GTIN | 4047109099715 |
| Classe de artigo | 24P |

Descrição

Modelo:

- Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.
- Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata ($\pm 0,1$ mm, no geral).
- Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).
- Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.
- Para uso estacionário e rotativo.
- Perfuração fora de eixo: dependente de Ø até 1,5 mm.

Utilização:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740 – 237080.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

- **Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.**
- A pedido – corte à esquerda; – 2xD, - outros Ø; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------|-------|
| Comprimento útil L ₁ | 93 mm |
|---------------------------------|-------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ø da haste ABS® D _s | 50 mm |
| Número de arestas de corte Z | 1 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 24-... |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP2 (1,3 Nm) |
| Ø máximo alcançável mediante ajuste | 33,5 mm |
| Série | KUB Trigon® |
| Ø nominal D | 31 |
| para Ø em polegadas | 1 7/32 polegada |
| Limite máximo de ajuste V _{máx.} | 1,25 mm |
| Projeção L _A | 133 mm |
| Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D |
| Haste | ABS |
| Aplicação de perfuração | Excavação |
| Aplicação de perfuração | abaulado |
| Aplicação de perfuração | Perfuração |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem |
| Aplicação de perfuração | Saída inclinada |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|--|-------------|
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3 | 211750 1,3 |
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP2 | 239652 8IP2 |
| | 674252 8IP |

PrecisionBit para Torx Plus[®], 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus[®] 8IP
