

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3xD, Ø DC: 41mm



Dados do pedido

Número do pedido	236635 41
GTIN	4047109099845
Classe de artigo	24P

Descrição

Modelo:

- Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.
- Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata ($\pm 0,1$ mm, no geral).
- Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).
- Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.
- Para uso estacionário e rotativo.
- Perfuração fora de eixo: dependente de Ø até 1,5 mm.

Utilização:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740 – 237080.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

- **Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.**
- A pedido – corte à esquerda; – 2xD, - outros Ø; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 10IP1 (2,8 Nm)
--	-----------------------

Ø máximo alcançável mediante ajuste	44 mm
Comprimento útil L ₁	123 mm
Número de arestas de corte Z	1
Ø da haste ABS® D _s	50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 06T304 34-...
Série	KUB Trigon®
Ø nominal D	41
Limite máximo de ajuste V _{máx.}	1,5 mm
Projeção L _A	173 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Excavação
Aplicação de perfuração	abaulado
Aplicação de perfuração	Perfuração
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 10IP1	239652 10IP1
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8	211750 2,8
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 10IP	239652 10IP

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP

674252 10IP