

## Coroa de perfuração KOMET KUB Centron®, Ø DC: 27mm



### Dados do pedido

Número do pedido	236650 27
GTIN	4047109025592
Classe de artigo	24L

### Descrição

#### Modelo:

- **Fiável até 8 (9)×D.**
- **Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.**
- **Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.**
- **O Ø dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o Ø dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.**

#### Utilização:

- **Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.**
- **Com ponta de centragem n.º 236655 – 236657.**
- **Com pastilha de corte reversível n.º 236740 – 237080.**

#### Indicado para:

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

#### Material fornecido:

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).

A partir de Ø 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no Ø).

### Descrição técnica

Parafuso para corpo base	239652 6IP2
--------------------------	-------------

Número de arestas de corte Z	1
Tamanho da ponta de centragem	26
Tamanho do corpo base	26
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 040304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	27
para Ø em polegadas	1 1/16 polegada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

Corpo base KOMET® Ø DC 26	236654 26
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 26	236655 26
Corpo base KOMET® Ø DC 26	236653 26
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 26	236656 26
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP	239655 6IP
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Ponta de centragem de metal duro KOMET KUB Centron® Tipo 26	236657 26
Corpo base KOMET® Ø DC 26	236652 26
	211750 0,6

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário  
definido 0,6

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças  
Acionamento 8IP1

239655 8IP1