

Coroa de perfuração KOMET KUB Centron®, Ø DC: 48mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 236650 48 |
| GTIN | 4047109081611 |
| Classe de artigo | 24L |

Descrição

Modelo:

- **Fiável até 8 (9)×D.**
- **Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.**
- **Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.**
- **O Ø dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o Ø dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.**

Utilização:

- **Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.**
- **Com ponta de centragem n.º 236655 – 236657.**
- **Com pastilha de corte reversível n.º 236740 – 237080.**

Indicado para:

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

Material fornecido:

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).

A partir de Ø 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no Ø).

Descrição técnica

| | |
|--|-------------|
| Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 06T304 |
|--|-------------|

| | |
|--|---|
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239655 10IP (2,8 Nm) |
| Tamanho da ponta de centragem | 46 |
| Parafuso para corpo base | 239655 20IP |
| Número de arestas de corte Z | 1 |
| Tamanho do corpo base | 46 |
| Série | KUB Centron® |
| Ø nominal D | 48 |
| Aplicação de perfuração | Saída com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | Furação de marcação com inclinação condicionada |
| Aplicação de perfuração | perfuração transversal condicionada |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

Acessórios

| | |
|---|-------------|
| Corpo base KOMET® Ø DC 46 | 236652 46 |
| Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8 | 211750 2,8 |
| Corpo base KOMET® Ø DC 46 | 236653 46 |
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 20IP | 239655 20IP |
| Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 10IP | 239655 10IP |
| Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 46 | 236656 46 |
| Ponta de centragem de metal duro KOMET KUB Centron® Tipo 46 | 236657 46 |
| Corpo base KOMET® Ø DC 46 | 236654 46 |
| PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 20IP2

239655 20IP2

Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 46

236655 46