

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3xD, Ø DC: 27mm



Dados do pedido

Número do pedido	236635 27
GTIN	4047109099654
Classe de artigo	24P

Descrição

Modelo:

- **Processo de fabrico especial para espaços entre dentes extremamente grandes com máxima rigidez.**
- **Ajuste específico das pastilhas de corte reversíveis para furos sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata ($\pm 0,1$ mm, no geral).**
- **Refrigeração interna diretamente nas arestas de corte (geometria sofisticada ideal para lubrificação com quantidades mínimas).**
- **Bastam 3 – 10 bar de pressão do agente refrigerante.**
- **Para uso estacionário e rotativo.**
- **Perfuração fora de eixo: dependente de Ø até 1,5 mm.**

Utilização:

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236740 – 237080.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Instrução:

- **Atenção! Um disco cai durante a saída da broca. Risco de acidente se as peças estiverem em rotação! Tomar medidas de proteção.**
- **A pedido – corte à esquerda; – 2xD, - outros Ø; – versões especiais – amortecedores de vibração torcional para ABS para processamento de baixa vibração, com vida útil máxima e nível de ruído mínimo.**

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	1
------------------------------	---

Comprimento útil L_1	81 mm
Ø da haste ABS® D_s	50 mm
Ø máximo alcançável mediante ajuste	30 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 05T304 24-...
Série	KUB Trigon®
Ø nominal D	27
para Ø em polegadas	1 1/16 polegada
Limite máximo de ajuste $V_{máx.}$	1,5 mm
Projeção L_A	116 mm
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	Excavação
Aplicação de perfuração	abaulado
Aplicação de perfuração	Perfuração
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Aplicação de perfuração	Saída inclinada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP2	239652 8IP2
	674252 8IP

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP
