

Coroa de perfuração KOMET KUB Centron®, Ø DC: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	236650 20
GTIN	4047109293380
Classe de artigo	24L

Descrição

Modelo:

- **Fiável até 8 (9)×D.**
- **Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.**
- **Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.**
- **O Ø dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o Ø dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.**

Utilização:

- **Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.**
- **Com ponta de centragem n.º 236655 – 236657.**
- **Com pastilha de corte reversível n.º 236740 – 237080.**

Indicado para:

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

Material fornecido:

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).

A partir de Ø 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no Ø).

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	1
------------------------------	---

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239655 6IP (1,01 Nm)
Tamanho da ponta de centragem	20
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 030204
Parafuso para corpo base	239655 8IP
Tamanho do corpo base	20
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	20
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Ponta de centragem de metal duro KOMET KUB Centron® Tipo 20	236657 20
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 20	236656 20
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP1	239655 6IP1
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 20	236655 20
Corpo base KOMET® Ø DC 20	236654 20
Corpo base KOMET® Ø DC 20	236652 20
Corpo base KOMET® Ø DC 20	236653 20
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 0,6	211750 0,6
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 6IP

239655 6IP

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 8IP

239655 8IP