



Coroa de perfuração Komet KUB Centron® para pastilhas de corte reversíveis WOEX



Dados do pedido

Número do pedido	236650 21
GTIN	4047109293397
Classe de artigo	24L

Descrição

Versão:

- **Fiável até 8 (9)×D.**
- **Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.**
- **Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.**
- **O Ø dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o Ø dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.**

Utilização:

- **Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.**
- **Com ponta de centragem n.º 236655 – 236657.**
- **Com pastilha de corte reversível n.º 236740 – 237080.**

Indicado para:

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

Material fornecido:

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).

A partir de Ø 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no Ø).

Descrição técnica

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 030204
Parafuso para corpo base	239655 8IP
Tamanho da ponta de centragem	20
Número de arestas de corte Z	1
Tamanho do corpo base	20
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239655 6IP (1,01 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nominal D _c	21 mm
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/236650-21>