

**Alicate de montagem para anéis de retenção, comprimento total: 220mm****Dados do pedido**

Número do pedido	719955 220
GTIN	4003773231202
Classe de artigo	73F

Descrição**Modelo:**

Pontas especialmente moldadas para montar anéis de retenção sem prender furos. Com mola de abertura.

Alicates polidos, pegas cobertas de plástico. Mordentes com ângulo de 30°.

Utilização:

Para anéis de retenção e anéis de fixação sem furos para agarrar.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Aço elétrico cromo vanádio, forjado e temperado a óleo.

Descrição técnica

Utilização de alicates para anéis de retenção	Anéis de retenção e anéis de fixação sem furos para agarrar
comprimento total	220 mm
para veios de Ø	a partir de 12 mm
Abertura de fenda mínima	2,2 mm
Forma do mordente	angulado a 30°
Punho	revestido com plástico

Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	brunido
Articulação com mola de abertura integrada	sim
Ponta intercambiável	não
Tipo de produto	Alicata para anéis de retenção