

Coroa de perfuração KOMET KUB Centron®, Ø DC: 51mm



Dados do pedido

Número do pedido	236650 51
GTIN	4047109081642
Classe de artigo	24L

Descrição

Modelo:

- **Fiável até 8 (9)×D.**
- **Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.**
- **Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.**
- **O Ø dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o Ø dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.**

Utilização:

- **Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.**
- **Com ponta de centragem n.º 236655 – 236657.**
- **Com pastilha de corte reversível n.º 236740 – 237080.**

Indicado para:

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

Material fornecido:

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).

A partir de Ø 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no Ø).

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239655 10IP (2,8 Nm)
--	----------------------

Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 06T304
Tamanho do corpo base	46
Número de arestas de corte Z	1
Tamanho da ponta de centragem	46
Parafuso para corpo base	239655 20IP
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	51
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8	211750 2,8
Corpo base KOMET® Ø DC 46	236653 46
Corpo base KOMET® Ø DC 46	236654 46
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 46	236656 46
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 46	236655 46
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 20IP2	239655 20IP2
Corpo base KOMET® Ø DC 46	236652 46
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 10IP	239655 10IP

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 20IP

239655 20IP

Ponta de centragem de metal duro KOMET KUB Centron®
Tipo 46

236657 46