

**Coroa de perfuração KOMET KUB Centron®, Ø DC: 65mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236650 65
GTIN	4047109095182
Classe de artigo	24L

**Descrição****Modelo:**

- **Fiável até 8 (9)×D.**
- **Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.**
- **Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.**
- **O Ø dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o Ø dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.**

**Utilização:**

- **Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.**
- **Com ponta de centragem n.º 236655 – 236657.**
- **Com pastilha de corte reversível n.º 236740 – 237080.**

**Indicado para:**

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

**Material fornecido:**

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).

A partir de Ø 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no Ø).

**Descrição técnica**

Tamanho da ponta de centragem	65
Tamanho do corpo base	65
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 05T304
Parafuso para corpo base	239655 20IP3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z	1
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	65
para Ø em polegadas	2 9/16 polegada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

## Acessórios

Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 65	236655 65
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 65	236656 65
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 20IP3	239655 20IP3
Corpo base KOMET® Ø DC 65	236654 65
Corpo base KOMET® Ø DC 65	236653 65
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3
Corpo base KOMET® Ø DC 65	236652 65
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP2	239655 8IP2

PrecisionBit para Torx Plus<sup>®</sup>, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus<sup>®</sup> 8IP

---

674252 8IP