

Coroa de perfuração KOMET KUB Centron®, Ø DC: 33mm



Dados do pedido

Número do pedido	236650 33
GTIN	4047109025653
Classe de artigo	24L

Descrição

Modelo:

- **Fiável até 8 (9)×D.**
- **Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.**
- **Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.**
- **O Ø dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o Ø dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.**

Utilização:

- **Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.**
- **Com ponta de centragem n.º 236655 – 236657.**
- **Com pastilha de corte reversível n.º 236740 – 237080.**

Indicado para:

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

Material fornecido:

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).

A partir de Ø 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no Ø).

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	1
------------------------------	---

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 05T304
Parafuso para corpo base	239655 15IP1
Tamanho do corpo base	33
Tamanho da ponta de centragem	26
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	33
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Corpo base KOMET® Ø DC 33	236652 33
Ponta de centragem de metal duro KOMET KUB Centron® Tipo 26	236657 26
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 26	236656 26
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 15IP1	239655 15IP1
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 15IP	239655 15IP
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP2	239655 8IP2
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3

Corpo base KOMET® Ø DC 33	236653 33
Corpo base KOMET® Ø DC 33	236654 33
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 26	236655 26