

Berbequim aparafusador sem fio, Tipo: M12BDD2



Dados do pedido

Número do pedido	070210 M12BDD2
GTIN	4002395002627
Classe de artigo	03L

Descrição

Modelo:

Berbequim aparafusador MILWAUKEE Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio potentes com funcionamento à direita/esquerda. Baterias REDLITHIUM™ com **monitorização de células individuais** e **indicador do nível de carga**. **Carcça da transmissão de metal** robusta para uma longa vida útil. **Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC** com bloqueio de fuso. Iluminação LED da área de trabalho. Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.

- **Com motor DC de 4 polos de baixa manutenção com binário elevado.**
- **Eletrónica Redlink-Plus™ – gestão segura da carga com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.**
- **Apenas 185 mm de comprimento.**
- **Ajuste de binário de 19 níveis mais nível de perfuração.**

Vantagem:

Muito compacto, apenas 185 mm de comprimento.

Material fornecido:

Inclui 2x bateria de íões de lítio 12 V/2,0 Ah, carregador, clipe de cinto, HD Box.

Instrução:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073814, n.º 073815, n.º 073829 e n.º 073840.

Descrição técnica

Ø máximo da broca espiral em madeira	22 mm
utilização típica	Medium
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade	0 - 400 r,p,m,
Design do motor	Motor de 4 polos
binário máximo duro	30 Nm
Capacidade da bateria	2 Ah
Peso	1,2 kg
Área de aperto do mandril de aperto rápido	1,5 - 10 mm
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade	1500 r,p,m,
vibração máxima conforme EN	< 2,5 m/s ²
Designação do fabricante	M12BDD-202C
Ø máximo da broca espiral em aço	10 mm
Tensão da bateria	12 V
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 12 V
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Número de baterias incluídas	2
Tipo de bateria	lão de lítio
Alimentação de energia	A bateria recarregável
indicado para material	Aço
indicado para material	Madeira
Tipo de produto	Berbequim aparafusador

Acessórios

Adaptador angular para aparafusadora Tipo OSD2	073920 OSD2
Carregador de bateria Tipo M1218C	073840 M1218C
Sistema de lítio M4B2/M12B2 Tipo de bateria MB12	073814 MB12

Carregador de bateria Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Adaptador angular para aparafusadora Tipo WB1	073920 WB1