


CC.T 09T308, Tipo: HB7020**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260152 HB7020 |
| GTIN | 4045197698865 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Aplicação principal | P |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 120 - 350 m/min |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Profundidade de corte a_p | 0,2 - 4 mm |
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Avanço f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Quebra-aperas | SM |
| Tipo | HB7020 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T308 |
| Número de trocas/cortes | 2 |

| | |
|-----------------|--|
| Tolerância | M |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |