

Garant

Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm, Ligação: SK40



Dados do pedido

Número do pedido	237568 SK40
GTIN	4045197816467
Classe de artigo	29W

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	70 mm
Ligação	SK40
Ø exterior D ₁	55 mm
Projeção A	90 mm
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso