

## Conjunto de fuso fino digital com cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm, Ligação: SK40



### Dados do pedido

Número do pedido	237567 SK40
GTIN	4045197816726
Classe de artigo	29W

### Descrição

#### Modelo:

Com **cabeça de fuso digital** n.º 237568, **unidade de visualização digital** n.º 237601, barras de mandrilar e acessórios em mala.

**Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em Ø.**

**Com possibilidade de leitura precisa opcional a 0,001 mm em Ø.**

Ajuste de Ø com folga de inversão mínima através de sistema de medição direto.

**Para Ø 9,75 – 88,1 mm**

#### Utilização:

Para aços de extração com Ø de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Com partilhas de corte reversíveis ISO **tipo CC..0602...**

#### Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237568 SK40

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

1 unidade de visualização digital: N.º 237601

**Peça sobresselente:**

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.

**Recomendação:**

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 e N.º 237696.

---

## Descrição técnica

Ligação	SK40
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

---

## Acessórios

Barra de mandrilar ajustável	237640
CC.T 060204 Tipo CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrilar	237636
Cabeça de fuso Ø 9,75 – 88,1 mm Ligação SK40	237568 SK40
Barra de mandrilar	237630
Barra de mandrilar	237634
Barra de mandrilar	237632
Barra de mandrilar ajustável	237642
Unidade de visualização digital	237601
Conjunto sem alojamento Ø 9,75 – 88,1 mm	237599