



### Jogo de mandrilar Ø 9,75 – 30,1 mm, Ligação: HW63



#### Dados do pedido

Número do pedido	237566 HW63
GTIN	4045197816672
Classe de artigo	29W

#### Descrição

##### Versão:

Com **cabeça de fuso digital** n.º 237568, **unidade de visualização digital** n.º 237601, barras de mandrilar e acessórios em mala.

**Precisão de ajuste de 0,01 mm por traço/com nónio, 0,002 mm em Ø.**

**Com possibilidade de leitura precisa opcional a 0,001 mm em Ø.**

Ajuste de Ø com folga de inversão mínima através de sistema de medição direto.

**Para Ø 9,75 – 30,1 mm**

##### Utilização:

Para aços de extração com Ø de haste de 16 mm e pontes de perfuração de precisão. Com partilhas de corte reversíveis ISO **tipo CC..0602...**

##### Material fornecido:

1 cabeça de fuso: N.º 237568 HW63

cada 1 barra de mandrilar (comprimento de extração máx.): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);  
n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 suporte de pastilha reversível para ponte: N.º 237564 06

1 pastilha reversível: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

1 unidade de visualização digital: N.º 237601

##### Peça sobresselente:

## Ficha de dados

Parafuso para pastilhas reversíveis n.º 219830.

### Recomendação:

De preferência, com pastilha reversível n.º 237695 e N.º 237696.

## Descrição técnica

Ligaçāo	HW63
Alimentāção de energia	A pilhas
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081557 LR3
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de pilha	LR3
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Ferramenta de fuso

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/237566-HW63>