

**CC.T 09T304, Tipo: HU7310****Dados do pedido**

Número do pedido	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	350 - 600 m/min
Quebra-aperas	AM
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicação principal	N
Avanço $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HU7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCGT 09T304

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar