

**CC.T 09T308, Tipo: HU7310****Dados do pedido**

Número do pedido	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Aplicação principal	N
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	350 - 600 m/min
Quebra-aperas	AM
Condição de corte	contínuo
Avanço $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Tipo	HU7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar