

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 25/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	CKJNR/L 2525M16
Garra	259038 17
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	32 mm
Calço	259031 6
Conjunto de molas	259044 3
Mola	259046 3
Pastilha de corte reversível adequada	KNUX 1604.. R/L
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para garra	259021 3
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Garra de aperto Tipo 17	259038 17
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Conjunto de molas 10 peças Tipo 3	259044 3
Parafuso para garra de aperto Tipo 3	259021 3
Mola Tipo 3	259046 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Calço Tipo 6	259031 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600