

CC.T 120408, Tipo: HB7310**Dados do pedido**

Número do pedido	260160 HB7310
GTIN	4045197668530
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	350 - 600 m/min
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,5 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,1 - 4 mm
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aparas	AM
Aplicação principal	N
Tipo	HB7310
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 120408
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	G
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar