


Coroa de perfuração KOMET KUB Centron®, Ø DC: 76mm



Dados do pedido

Número do pedido	236650 76
GTIN	4047109095397
Classe de artigo	24L

Descrição

Modelo:

- **Fiável até 8 (9)×D.**
- **Centragem através da ponta de centragem e dos blocos de guia.**
- **Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.**
- **O Ø dos blocos de guia está adaptado à pastilha de corte reversível com 0,4 mm de raio de canto. Para perfuração de furos passantes, o Ø dos blocos de guia pode ser adaptado através de lâminas calibradas.**

Utilização:

- **Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.**
- **Com ponta de centragem n.º 236655 – 236657.**
- **Com pastilha de corte reversível n.º 236740 – 237080.**

Indicado para:

Corpo de base n.º 236652 - 236654.

Material fornecido:

Broca coroa com blocos de guia (blocos de guia sobresselentes n.º 236658).

A partir de Ø 65 mm com insertos para pastilhas de corte reversíveis (inserto para pastilhas de corte reversíveis exteriores ajustável em +1 mm no Ø).

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239655 8IP2 (1,3 Nm)
Parafuso para corpo base	239655 20IP3
Tamanho do corpo base	72
Número de arestas de corte Z	1
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 05T304
Tamanho da ponta de centragem	65
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	76
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Corpo base KOMET® Ø DC 72	236653 72
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 20IP3	239655 20IP3
Corpo base KOMET® Ø DC 72	236654 72
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 65	236656 65
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP2	239655 8IP2
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3
Ponta de centragem HSS KOMET KUB Centron® Tipo 65	236655 65

Corpo base KOMET® Ø DC 72

236652 72