

**Corpo base KOMET®, 6×D, Ø DC: 33mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236652 33
GTIN	4047109076266
Classe de artigo	24K

**Descrição****Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 6×D.

**Utilização:**

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

**Instrução:**

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

**Descrição técnica**

Ø da haste ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
indicado para broca coroa	33 - 39,2 mm
Comprimento total L <sub>tot</sub>	255 mm
Ø do corpo base d <sub>1</sub>	32 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	215 mm
Ø nominal D	33
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	6×D
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

