



Dados do pedido

Número do pedido	081183 25N
GTIN	4007123251513
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Aprovado para utilização ao ar livre e em salas húmidas (IP44).

Com tomadas para os **países F, B, PL, CZ**. Resistente a óleo, gasolina, radiação UV.

Cabo de borracha de neopreno com tampão e acoplamento de borracha à prova de salpicos de água.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Comprimento do cabo	25 m
Material do cabo	Neopreno
indicado para os países	F; B; PL; CZ
Estrutura do cabo	3G1,5
Classe do cabo	H07RN-F
Tipo	25N

resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Tipo de proteção IP	IP 44
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de conector de entrada	E
Atributo do nome do produto	250 V
Tensão de rede	250 V
Tipo de produto	Cabo de extensão

Acessórios

Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo XL	081191 XL
Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo S	081191 S
Sistema de suspensão de cabos CableFix Tipo L	081191 L