

 KOMET**Coroa de perfuração Komet KUB Centron® Powerline para pastilhas de corte reversíveis SOEX, Ø DC: 26mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236651 26
GTIN	4047109226999
Classe de artigo	24L

Descrição**Versão:**

A ponta de broca guia a ferramenta exatamente no eixo de perfuração, garantindo assim a linearidade e a máxima segurança processual, estabilidade em profundidades de perfuração até 9xD.

É possível fazer marcações em superfícies planas e retas sem furo piloto.

Broca coroa sem blocos de guia e o respetivo ajuste.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Com ponta de centragem n.º 236659.

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236520 – 236576.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Tamanho da ponta de centragem	30
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 07T308

Tamanho do corpo base	26
Parafuso para corpo base	239653 8IP9
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	26
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de furos cegos
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP1	239652 8IP1
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP9	239653 8IP9
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP