

Corpo base KOMET®, 6×D, Ø DC: 46mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236652 46
GTIN	4047109095946
Classe de artigo	24K

Descrição**Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 6×D.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Instrução:

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

Descrição técnica

Ø da haste ABS® D _s	80 mm
indicado para broca coroa	46 - 54 mm
Ø do corpo base d ₁	44,5 mm
Comprimento total L _{tot.}	375 mm
Comprimento útil L ₁	310 mm
Ø nominal D	46
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	6×D
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

