

Corpo base KOMET®, 4×D, Ø DC: 65mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236653 65
GTIN	4047109095939
Classe de artigo	24K

Descrição**Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 4×D.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Instrução:

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	375 mm
Comprimento útil L_1	295 mm
indicado para broca coroa	65 - 71 mm
Ø do corpo base d_1	63,5 mm
Ø da haste ABS® D_s	80 mm
Ø nominal D	65
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	4×D
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

