

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 20/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251008 20/16
GTIN	4045197650665
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	30 mm
Calço	259031 4
Conjunto de molas	259044 3
Código ISO do suporte	CKJNR/L 2020K16
Comprimento da cabeça L ₁	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
Mola	259046 3
Parafuso para garra	259021 3
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	KNUX 1604.. R/L
Garra	259038 16
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 3	259044 3
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Parafuso para garra de aperto Tipo 3	259021 3
Mola Tipo 3	259046 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Garra de aperto Tipo 16	259038 16
Calço Tipo 4	259031 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600