

**Corpo base KOMET®, 4×D, Ø DC: 72mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236653 72
GTIN	4047109095908
Classe de artigo	24K

**Descrição****Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 4×D.

**Utilização:**

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

**Instrução:**

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

**Descrição técnica**

indicado para broca coroa	72 - 81 mm
Comprimento útil $L_1$	325 mm
Ø do corpo base $d_1$	70,5 mm
Comprimento total $L_{tot}$	405 mm
Ø da haste ABS® $D_s$	100 mm
Ø nominal D	72
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	4×D
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

