

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de molas	259044 3
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	32 mm
Tamanho da placa	16 mm
Tamanho da haste	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	KNUX 1604.. R/L
Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Parafuso para garra	259021 3
Calço	259031 4
Garra	259038 16
Mola	259046 3
Código ISO do suporte	CKJNR/L 2525M16
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Conjunto de molas 10 peças Tipo 3	259044 3
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Mola Tipo 3	259046 3
Calço Tipo 4	259031 4
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Parafuso para garra de aperto Tipo 3	259021 3
Garra de aperto Tipo 16	259038 16
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600