

**Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 25/08mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Largura funcional L <sub>4</sub>	32 mm
Pino	259049 2
Calço	259031 41
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Conjunto de parafusos	259023 2
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	31 mm
Tamanho da haste	25 mm
Garra de aperto	259038 12
Código ISO do suporte	MWLNLR/L 2525M08
Tamanho da placa	8 mm
Comprimento total L	150 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Calço Tipo 41	259031 41
Caneta Tipo 2	259049 2
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 2	259023 2
Garra de aperto Tipo 12	259038 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500