

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/16mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 251008 32/16 |
| GTIN | 4045197654632 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Conjunto de molas | 259044 3 |
| Tamanho da placa | 16 mm |
| Calço | 259031 4 |
| Tamanho da haste | 32 mm |
| Largura funcional L ₄ | 40 mm |
| Garra | 259038 16 |
| Parafuso para garra | 259021 3 |
| Pastilha de corte reversível adequada | KNUX 1604.. R/L |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 32 mm |
| Código ISO do suporte | CKJNR/L 3232P16 |
| Mola | 259046 3 |
| Comprimento total L | 170 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | direita |
| Refrigeração interior | não |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação | Faceamento |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |

Acessórios

| | |
|--|-------------|
| Conjunto de molas 10 peças Tipo 3 | 259044 3 |
| PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4 | 674242 4 |
| Garra de aperto Tipo 16 | 259038 16 |
| Calço Tipo 4 | 259031 4 |
| Parafuso para garra de aperto Tipo 3 | 259021 3 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659906 1600 |
| Mola Tipo 3 | 259046 3 |
| lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50 | 659874 50 |
| Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600 | 659957 1600 |