

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PWLNLR/L 3232 P08
Calço	259031 40
Largura funcional L ₄	40 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Comprimento da cabeça L ₁	23 mm
Conjunto de molas	259044 2
Tamanho da haste	32 mm
Alavanca articulada	259015 2
Parafuso alavanca	259018 2
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Tamanho da placa	8 mm
Comprimento total L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento

Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Alavanca articulada Tipo 2	259015 2
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Calço Tipo 40	259031 40
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500