

Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 32/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251912 32/08
GTIN	4045197656957
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da haste	32 mm
Largura funcional L ₄	40 mm
Pino	259049 2
Calço	259031 41
Código ISO do suporte	MWLN/L 3232P08
Garra de aperto	259038 12
Tamanho da placa	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Comprimento da cabeça L ₁	32 mm
Conjunto de parafusos	259023 2
Comprimento total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Garra de aperto Tipo 12	259038 12
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Calço Tipo 41	259031 41
Caneta Tipo 2	259049 2
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 2	259023 2
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500