

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pino	259049 3
Calço	259031 41
Garra de aperto	259038 12
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	32 mm
Desvio central L_3	17 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Tamanho da placa	8 mm
Código ISO do suporte	A25R MWLNR/L08
Conjunto de parafusos	259023 3
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_5	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Caneta Tipo 3	259049 3
Garra de aperto Tipo 12	259038 12
Calço Tipo 41	259031 41
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 3	259023 3
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500