



Coroa de perfuração Komet KUB Centron® Powerline para pastilhas de corte reversíveis SOEX, Ø DC: 29mm



Dados do pedido

Número do pedido	236651 29
GTIN	4047109227026
Classe de artigo	24L

Descrição

Versão:

A ponta de broca guia a ferramenta exatamente no eixo de perfuração, garantindo assim a linearidade e a máxima segurança processual, estabilidade em profundidades de perfuração até 9xD.

É possível fazer marcações em superfícies planas e retas sem furo piloto.

Broca coroa sem blocos de guia e o respetivo ajuste.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Com ponta de centragem n.º 236659.

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236520 – 236576.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 07T308
Tamanho da ponta de centragem	60
Tamanho do corpo base	26

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Parafuso para corpo base	239653 8IP9
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	29
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de furos cegos
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,3	211750 1,3
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP1	239652 8IP1
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP9	239653 8IP9
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP