

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/16mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	30 mm
Código ISO do suporte	CKJNR/L 2020K16
Tamanho da placa	16 mm
Parafuso para garra	259021 3
Mola	259046 3
Tamanho da haste	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	KNUX 1604.. R/L
Conjunto de molas	259044 3
Calço	259031 6
Garra	259038 17
Comprimento da cabeça L ₁	32 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
lâmina de 8 mm, com ímancom alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Garra de aperto Tipo 17	259038 17
Parafuso para garra de aperto Tipo 3	259021 3
Calço Tipo 6	259031 6
Conjunto de molas10 peças Tipo 3	259044 3
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 4	674242 4
Mola Tipo 3	259046 3
Chave de parafusos dinamométricacom escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600