

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251917 16/06
GTIN	4045197651358
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0604..
Parafuso alavanca	259018 6
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Tamanho da placa	6 mm
Código ISO do suporte	PWLNRL 1616H06
Alavanca articulada	259015 9
Comprimento da cabeça L ₁	16 mm
Calço	259031 25
Largura funcional L ₄	20 mm
Conjunto de molas	259044 5
Tamanho da haste	16 mm
Comprimento total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Calço Tipo 25	259031 25
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500