

Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 32/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pino	259049 5
Código ISO do suporte	A32S MWLNR/L08
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	40 mm
Desvio central L_3	22 mm
Garra de aperto	259038 12
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Tamanho da placa	8 mm
Calço	259031 41
Conjunto de parafusos	259023 3
Comprimento total L	250 mm
Altura de fixação L_2	31 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_5	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Garra de aperto Tipo 12	259038 12
Caneta Tipo 5	259049 5
Calço Tipo 41	259031 41
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 3	259023 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500