

Coroa de perfuração KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 20mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236651 20
GTIN	4047109226937
Classe de artigo	24L

Descrição**Modelo:**

A ponta de broca guia a ferramenta exatamente no eixo de perfuração, garantindo assim a linearidade e a máxima segurança processual, estabilidade em profundidades de perfuração até 9xD.

É possível fazer marcações em superfícies planas e retas sem furo piloto.

Broca coroa sem blocos de guia e o respetivo ajuste.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Com ponta de centragem n.º 236659.

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236520 – 236576.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Tamanho do corpo base	20
Tamanho da ponta de centragem	10
Parafuso para corpo base	239653 8IP8
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 060306
Número de arestas de corte Z	2

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	20
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de furos cegos
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP8	239653 8IP8
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 1,0	211750 1,0