

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 20/06mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251917 20/06
GTIN	4045197651365
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PWLNLR/L 2020K06
Tamanho da placa	6 mm
Parafuso alavanca	259018 6
Alavanca articulada	259015 9
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Largura funcional L ₄	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0604..
Tamanho da haste	20 mm
Comprimento da cabeça L ₁	16 mm
Calço	259031 25
Conjunto de molas	259044 5
Comprimento total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Calço Tipo 25	259031 25
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 3	259047 3
Conjunto de molas 10 peças Tipo 5	259044 5
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500