

**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
25/08mm****Dados do pedido**

Número do pedido	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pino	259049 3
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	32 mm
Calço	259031 41
Tamanho da placa	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Código ISO do suporte	A25R MWLNR/L08
Garra de aperto	259038 12
Conjunto de parafusos	259023 3
Desvio central L_3	17 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Calço Tipo 41	259031 41
Garra de aperto Tipo 12	259038 12
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Conjunto de parafusos 10 peças Tipo 3	259023 3
Caneta Tipo 3	259049 3
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500