

Garant**Suporte de aperto rotativo QuickTurn DWLNR 95°, para pastilhas de corte reversíveis WN., direita****Dados do pedido**

Número do pedido	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Classe de artigo	21U

Descrição**Vantagem:**

Mudança de pastilha de corte reversível sem ferramentas. **Libertar o bloqueio ao pressionar o botão – mudar a aresta de corte - pressionar o aperto com garra.**

Reduzir os períodos improdutivos de forma simples e conveniente.

Força de aperto constante, alta precisão de troca, isento de manutenção.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Tamanho da haste	25 mm
Comprimento da cabeça L ₁	32 mm
Parafuso para calço	259025 4
Calço	259031 42
Código ISO do suporte	DWLNR/L 2525M08
Garra	259038 9
Tamanho da placa	8 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Comprimento total L	150 mm
Série	QuickTurn

Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Parafuso para calço Tipo 4	259025 4
Calço Tipo 42	259031 42
Garra de aperto Tipo 9	259038 9
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15