

Corpo base KOMET®, 4×D, Ø DC: 33mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236653 33
GTIN	4047109076259
Classe de artigo	24K

Descrição**Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 4×D.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Instrução:

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

Descrição técnica

Ø do corpo base d_1	32 mm
Ø da haste ABS® D_s	50 mm
Comprimento total L_{tot}	195 mm
Comprimento útil L_1	160 mm
indicado para broca coroa	33 - 39,2 mm
Ø nominal D	33
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	4×D
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

