

**Corpo base KOMET®, 6×D, Ø DC: 20mm****Dados do pedido**

Número do pedido	236652 20
GTIN	4047109076204
Classe de artigo	24K

**Descrição****Modelo:**

- Ponto de separação rígido entre o elemento de base e a broca coroa.
- Modelo da haste em ABS.
- Fiável até 6×D.

**Utilização:**

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

**Instrução:**

Outros tamanhos e peças sobresselentes a pedido.

**Descrição técnica**

Comprimento total $L_{tot}$	185 mm
indicado para broca coroa	20 - 25 mm
Ø do corpo base $d_1$	19 mm
Ø da haste ABS® $D_s$	50 mm
Comprimento útil $L_1$	150 mm
Ø nominal D	20
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	6×D
Haste	ABS
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

