

Coroa de perfuração KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 32mm**Dados do pedido**

Número do pedido	236651 32
GTIN	4047109227057
Classe de artigo	24L

Descrição**Modelo:**

A ponta de broca guia a ferramenta exatamente no eixo de perfuração, garantindo assim a linearidade e a máxima segurança processual, estabilidade em profundidades de perfuração até 9×D.

É possível fazer marcações em superfícies planas e retas sem furo piloto.

Broca coroa sem blocos de guia e o respetivo ajuste.

Utilização:

Para uso rotativo e estacionário na vertical e na horizontal em todos os materiais.

Com ponta de centragem n.º 236659.

Com pastilhas de corte reversíveis n.º 236520 – 236576.

Instrução:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descrição técnica

Parafuso para corpo base	239653 8IP9
Tamanho da ponta de centragem	60
Número de arestas de corte Z	2
Tamanho do corpo base	26
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOEX 090408

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nominal D	32
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Perfuração de furos cegos
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 15IP	239652 15IP
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças Acionamento 8IP9	239653 8IP9
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,8	211750 2,8