

Suporte de torneamento, esquerda, Tamanho da haste/placa: 16/08mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	PWLNLR/L 1616H08
Conjunto de molas	259044 2
Alavanca articulada	259015 2
Comprimento da cabeça L ₁	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WN.. 0804..
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Largura funcional L ₄	25 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Tamanho da haste	16 mm
Calço	259031 40
Tamanho da placa	8 mm
Comprimento total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	95 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3
Conjunto de pinos de mola 10 peças Tipo 2	259047 2
Calço Tipo 40	259031 40
Parafuso alavanca Tipo 2	259018 2
Alavanca articulada Tipo 9	259015 9
Conjunto de molas 10 peças Tipo 2	259044 2
Parafuso alavanca Tipo 8	259018 8
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500